

Паралелен кит-модул EAMM-U-86-D60-55A-102

Специф. Номер: 8058979

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|-----------------------|
| Размер | 86 |
| Монтажна позиция | по избор |
| Макс. обороти | 5,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Масов инерционен момент | 175 kgmm ² |
| задвижващ момент при празен ход | 0.25 Nm |
| Пренесен момент | 9.5 Nm |
| Тегло на продукта | 2,500 g |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | D60 |
| Интерфейсен код, входен мотор | 55A |
| Материал-забележка | RoHS konform |