

# Паралелен кит-модул EAMM-U-110-D60-84AA-120

Специф. Номер: 8059043

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	110
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	799 kgmm <sup>2</sup>
задвижващ момент при празен ход	0.3 Nm
Пренесен момент	9.5 Nm
Тегло на продукта	5,250 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D60
Интерфейсен код, входен мотор	84AA
Материал-забележка	RoHS konform