


Паралелен кит-модул EAMM-U-110-S62-84AA-120

Специф. Номер: 8059051

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|-----------------------|
| Размер | 110 |
| Монтажна позиция | по избор |
| Макс. обороти | 5,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Масов инерционен момент | 799 kgmm ² |
| задвижващ момент при празен ход | 0.3 Nm |
| Пренесен момент | 9.5 Nm |
| Тегло на продукта | 5,250 g |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | S62 |
| Интерфейсен код, входен мотор | 84AA |
| Материал-забележка | RoHS konform |