


# Паралелен кит-модул EAMM-U-145-D80-126AA-188

Специф. Номер: 8059069

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	145
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	4,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	2,270 kgmm <sup>2</sup>
задвижващ момент при празен ход	2 Nm
Пренесен момент	9.5 Nm
Тегло на продукта	12,000 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D80
Интерфейсен код, входен мотор	126AA
Материал-забележка	RoHS konform