

Куплунг тип "бърза връзка" NPHS-S6-M-BC9

Номер на част: 8059265

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	7 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	966 l/min...1700 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	1047.1 l/min...1842.8 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KVK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	17 g
Пневматична връзка 1	Съединителна втулка 9 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Информация за материала	Стомана, поцинкована