


# съединител NPHS-D6-M-G14

Специф. Номер: 8059275

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	8.2 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 20 bar
Стандартен номинален дебит	1,833 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Номинален притегателен въртящ момент	7 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	173 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/4
Материал-забележка	RoHS konform