


# Управляваща система УССР

Специф. Номер: 8061000  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2021. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Работно налягане	4 ... 10 bar
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	Max. 50% at 40 °C
Клас на защита	IP54
Температура на околната среда	-20 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Електрически извод	Federzugklemme Push-in
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform