


Аксиален модул EAMM-A-L27-58AA

Специф. Номер: 8063448

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|----------------|
| Монтажна позиция | по избор |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Пренесен момент | 2 Nm |
| Тегло на продукта | 194 g |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | L27 |
| Интерфейсен код, входен мотор | 58AA |
| Материал-забележка | RoHS konform |