


# Аксиален модул EAMM-A-N48-60PA

Номер на част: 8063590

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	48.5 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	39 kgmm <sup>2</sup>
Предаваем въртящ момент	21 Nm
Тегло на продукта	604 g
Код на интерфейс актуатор	N48
Код на интерфейс мотор In	60PA
Указание за материала	Съответствие с RoHS