

Електронен модул VMRA14-FB-EMG-8

Специф. Номер: 8066765

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диагностика	Понижено напрежение, вентили
Макс. брой места за вентили	4
Максимален брой бобини	8
Вътрешна консумация на ток при товарно напрежение	23 mA
Вътрешна консумация на ток при работно напрежение	8 mA
Номинален издърпващ ток за бобина	58 mA до 24 ms
Номинален ток при пад на тока	9 mA след 24 ms
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение (във вградено състояние)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	30 g
Material housing	POM
Материал-забележка	RoHS konform