

Електронен модул VMRA14-MPM-EMM-4

Специф. Номер: 8066768

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	4
Максимален брой бобини	4
Номинален издърпващ ток за бобина	80 mA при 25 ms
Номинален ток при пад на тока	25 mA след 25 ms
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение (във вградено състояние)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	30 g
Material housing	POM
Материал-забележка	RoHS konform