

## rack and pinion axis

**EHMH-80-RP- -**

Специф. Номер: 8068233

**FESTO**



Примерно представяне

## Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Работен ход	250 ... 2,500 mm
Размер	80
Ширина	411 mm
Височина	245 mm
Дължина	With max. stroke length: 3268 mm With min. stroke length: 768 mm
Монтажна позиция	вертикално
Тип на редуктора	Right-angle servo gear unit
Конструкция	Електромеханичен линеен модул With gear rack
Направляваща	Recirculating roller bearing guide
Преводно число на редуктор	5:1
Работно налягане	6 bar
Температура на складиране	-10 ... 40 °C
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	10 ... 40 °C
Макс. Производителност	96 %
Материал-забележка	RoHS konform