


Присъединителна плоча VABS-P12-S-M5-P3

Специф. Номер: 8068637

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	25 mm
Монтажна позиция	по избор
Специални функции	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Макс. брой места за вентили	1
Работно налягане	0 ... 1.7 bar
Стандартен номинален дебит	≥ 27 l/min
Стандартен номинален дебит 2->3	≥ 28 l/min
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:3:1] инертен газ Oxygen
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка Maximum particle size: 5 µm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 70 % некондензиращ
Клас на защита	IP00
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 ... 70 °C
Тегло на продукта	55 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	M5
Pneumatic connection 2S	M5
Пневматичен извод 3	M5
Пневматичен извод 5	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Anodised wrought aluminium alloy