


Профилно закрепване DAMH-L8-40-P-1

Специф. Номер: 8069012

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	438 g
Тип на закрепване	Direct mounting via through-holes
Материал-забележка	RoHS konform Free of copper
Material mounting	високолегирана стомана, неръждаема
Material screws	Стомана, поцинкована