


Табло за управление CDSB-A1

Специф. Номер: 8070984

★ Основна продуктова гама

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. дължина на проводника	3 m
потребителска памет	3 GB
Дисплей	TFT цвят
Възможност за индикация	Touchscreen
Размер на индикацията	1.77"
обхват на работното напрежение DC	4.5 ... 5.5 V
разделителна способност на дисплея	128x160 Pixel
Разрешение	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	некондензиращ Max. 95% at 60°C
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	36.6 g
USB interface, connection technology	USB 2.0 type B mini
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA6-усилен
Област на приложение	Only with CMMT, CPX-E-CEC
Димензиониране W x L x H	50 mm x 45 mm x 19,6 mm