



Спирачка DAC5-40-A-S

Номер на част: 8072773

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Вид затягане с посока на действие	от двете страни Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft
Разпознаване на позиция	за датчик
Предпазна функция	Задържане и спиране на движение
Performance Level (PL)	Спиране, задържане, блокиране на движението/категория 1, Performance Level c
Работно налягане	0.38 МПа...0.8 МПа 3.8 бар...8 бар 55.1 psi...116 psi
Макс. допустимо налягане при изпитване	8 бар
Мин. налягане на освобождаване	3.8 бар
за закрепващ прътов материал	40 mm
Одобрение	TÜV
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	в съответствие с Директивата за машините на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за машините
Орган, издаващ сертификати	TÜV CA 697
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Статична сила на задържане	17000 Б
Тегло на продукта	34500 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба с принадлежности
Връзка за освобождаване спиратка	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Материал на пружината	високолегирана стомана
Материал на тялото	Стомана
Материал на захващащите челюсти	Инструментална стомана

Характеристика	Стойност
Материал на буталото	Стомана