


# Holding brake DACS-16-A-R3-S

Специф. Номер: 8072774

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Тип на затягане с посока на действие	двустранно Затягане чрез пружина, освобождаване чрез съгъстен въздух
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Предпазна функция	Задържане и спиране на движението
Ниво на техническите характеристики (PL)	Stopping, holding, blocking a movement/category 1, Performance Level c
Operating pressure MPa	0.38 ... 0.8 MPa
Работно налягане	3.8 ... 8 bar
Operating pressure	55.1 ... 116 psi
Максимално допустимо налягане на изпитване	8 bar
Минимално налягане на освобождаване	3.8 bar
Цилиндричен материал за затягане	16 mm
Разрешение	TÜV
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за машини
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
Отдел издаващ сертификати	TÜV CA 697
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Статична задържаща сила	1,350 N
Тегло на продукта	1,483 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба с принадлежности
Release connection, clamping unit	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	високолегирана стомана
Material housing	Стомана
Material clamp jaws	Инструментална стомана
Material piston	Стомана