

Демпфер DYEF-G8-M14-Y1

Специф. Номер: 8073908

★ Основна продуктова гама

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Размер | M14 |
| Ход | 1.2 mm |
| Демпфериране | P демпфериране без фиксиран метален стопер |
| Монтажна позиция | по избор |
| Отчитане на позицията | без |
| Макс. скорост на удара | 0.8 m/s |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Дължина на демпфериране | 1.2 mm |
| Макс. въртящ момент на затягане | 8 Nm |
| Макс. поета енергия на ход | 0.45 J |
| Тегло на продукта | 136.5 g |
| Тип на закрепване | с резбова втулка |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material housing | високолегирана стомана |