

Servo Press Kit YJKP

Специф. Номер: 8077950

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Сила на натиск	0 ... 17 kN
Работен ход	100 ... 400 mm
Дължина на кабела	5 ... 15 m
Честота на сканиране	1,000 Hz
Протокол	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Монтажна позиция	по избор
Тип двигател	Серводвигател
Мах. Ускорение	2 m/s ²
Продължителност на включване	100 %
Скорост на подаване	0 ... 250 mm/s
Точност FS	0.25 %FS
Максимално ефективно натоварване	19.5 ... 95 kg
Тегло на продукта	5.5 ... 66.7 kg
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас на защита	IP20
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III