

# Ръчен разпределител VNEF-HT-M32-M-G14

Специф. Номер: 8081000

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                      | Стойност   |
|--|--|
| Разпределителна функция                    | 3/2 отворен/затворен моностабилен  |
| Тип на задействане                         | ръчно  |
| монтажна ширина                            | 20 mm  |
| Стандартен номинален дебит                 | 870 l/min  |
| Operating pressure MPa                     | -0.095 ... 1 MPa   |
| Работно налягане                           | -0.95 ... 10 bar   |
| Конструкция                                | Клапанен   |
| Тип на ресет                               | механична пружина  |
| Номинален размер                           | 6 mm   |
| Функция-изходящ въздух                     | дроселируем  |
| Инструкции за употреба                     | Само ръчно задействане   |
| Принцип на уплътняване                     | мек  |
| Монтажна позиция                           | по избор   |
| Тип управление                             | директно   |
| Посока на протичане                        | реверсивен   |
| Overlap                                    | Zero overlap   |
| Макс. честота на превключване              | 0.5 Hz   |
| Работна среда                              | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Забележка за работната и пилотната среди   | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK         | 1 - Ниска корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на средата                     | -10 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда              | -10 ... 60 °C  |
| Момент на задействане                      | 0.6 Nm   |
| Максимална сила на изпълнителния механизъм | 200 N  |
| Максимална напречна сила                   | 200 N  |
| Тегло на продукта                          | 230 g  |
| Тип на закрепване                          | За челен монтаж на табло<br>с проходен отвор<br>по избор:                                    |
| Пневматичен извод 1                        | G1/4   |
| Пневматичен извод 2                        | G1/4   |
| Пневматичен извод 3                        | G1/4   |
| Материал-забележка                         | RoHS konform   |
| Material cover                             | PA-усилен  |
| Material seals                             | NBR  |
| Material housing                           | Anodised wrought aluminium alloy   |
| Material lever                             | PA-усилен  |