


Крепежен винкел РАМР-МВ-64

Специф. Номер: 8081356

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Размер	64
Серия	P
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	5 Nm
Температура на средата	-60 ... 80 °C
Температура на околната среда	-60 ... 80 °C
Тегло на продукта	119 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема
Material bracket	високолегирана стомана, неръждаема