

# Манометър PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Специф. Номер: 8081401

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Обхват на показание [bar]	0 ... 16 bar
Отговаря на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	63
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	инертен газ Неутрални течности
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
Работно налягане	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	1,6
Клас на защита	IP65
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
Температура на средата	-40 ... 200 °C
Температура на околната среда	-40 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	G1/4
Материали, контактуващи със средата	високолегирана стомана, неръждаема
Material of threaded plug	високолегирана стомана, неръждаема
Material housing	ABS
Material screen	високолегирана стомана, неръждаема
Material screen	PC
Цвят на корпуса	сребърен
Тегло на продукта	160 g
Забележка за работната и пилотната среди	Без ацетилен без кислород