

Равнинен портал УХМФ-2

Специф. Номер: 8082253

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Изисквания за равнинност на монтажните повърхности	0.1 mm/m
Монтажна позиция	Хоризонтален
Конструкция	Равнинен манипулатор с електрически модули за задвижване
Продължителност на включване	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Температура на околната среда	10 ... 45 °C
Интервал за техническа поддръжка	2,500 km
Материал-забележка	RoHS konform
Material adapter plate	Алуминий, елоксиран
Material mounting bracket	Анодизиран алуминий стомана поцинкована
Material energy chains	РА-усилен