

# Капак, комплект VAVC-F12-SCC-20-TP

Специф. Номер: 8084036

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален диаметър DN	20
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Среда	Пара Хидравлично масло на минерална основа инертен газ Минерално масло Вода филтриран съгъстен въздух, степен на филтрация 200 µm Неутрални течности
Note on the medium	Gaseous media are only permitted with inflow via valve seat.
Температура на средата	-30 ... 200 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	363 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	високолегирана стомана, неръждаема
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE, modified