

# Предавка EMGA-80-A-G3-100A

Специф. Номер: 8085348

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	80 mm
Размер на фланеца на мотора	100 mm
Торзионна хлабина	0.22 deg
Тип на редуктора	Right-angle gear unit
Преводно число на редуктор	3:1
Макс. честота на въртене на задвижването	7,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	40 Nm
Инерционен момент, редуктор	1.409 kgcm <sup>2</sup>
Максимален изходен въртящ момент	64 Nm
Макс. Производителност	95 %
Коравина на усукване	5 Nm/arcmin
Тегло на продукта	4,500 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	80G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	100A
Материал-забележка	RoHS konform