


Pressure regulator VRPA-LM-R18-Q6

Специф. Номер: 8086010

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Пневматичен извод 1	R1/8
Пневматичен извод 2	QS-6
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит	100 l/min
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Material housing	PBT
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Монтажна позиция	по избор
Тип на задействане	ръчно
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Екраниране
Регулиращ елемент	Въртяща глава със заключване
Възможност за завъртане	360° / не е разрешено продължително въртене
Манометър	с манометър
обхват на регулиране на налягането MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Обхват на регулиране на налягането	1 ... 8 bar
обхват на налягането psi	14.5 ... 116 psi
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас чисто помещение	ISO class 4
Тегло на продукта	29 g
Material of threaded plug	Месинг никелиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material of threaded seal	PTFE
Material static seals	NBR