


# Манометър PAGN-23-1M-G18S

Специф. Номер: 8088992  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Display range	0 ... 1 MPa
Номинален размер на манометъра	23
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	инертен газ Неутрални течности
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Фактор променливо натоварване	0.6
Клас на точност на измерването	5
Клас на защита	IP44
Температура на складиране	-5 ... 50 °C
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	G1/8 with sealing ring
Материали, контактуващи със средата	ABS- усилен Месинг
Material of threaded plug	ABS- усилен
Material housing	ABS
Material screen	PMMA
Цвят на корпуса	черен
Тегло на продукта	6 g
Забележка за работната и пилотната среди	Без ацетилен без кислород