



Включващ разпределител MS4-EE-1/4-V24-B

Специф. Номер: 8091771

★ Основна продуктова гама

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Серия | MS |
| Размер | 4 |
| Растерен размер | 40 mm |
| Конструкция | Poppet valve, electrically actuated |
| Ръчно задействане | с фиксация избутващ |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Тип управление | с предупреждение |
| Разпределителна функция | 3/2 затворен моностабилен |
| Operating pressure MPa | 0.3 ... 0.7 MPa |
| Работно налягане | 3 ... 7 bar |
| C-стойност | 8.36 l/sbar |
| b-стойност | 0.49 |
| Стандартен номинален дебит | 2,000 l/min |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1,600 l/min |
| Характеристика на бобината | 24VDC:2,3 |
| Допустими колебания на напрежението | +/- 10 % |
| Време на включване | 29 ms |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас чисто помещение | ISO class 7 |
| Температура на средата | -5 ... 50 °C |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Тип на закрепване | с монтаж на стена/повърхност |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Тегло на продукта | 194 g |
| Пневматичен извод 1 | G1/4 |
| Пневматичен извод 2 | G1/4 |
| Пневматичен извод 3 | G1/4 |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух | вътрешно |
| Електрически извод | Plug pattern type C to EN 175301-803 по EN 175301-803 |
| Дисплей за сигналните статуси | с принадлежности |
| Material seals | HNBR NBR |
| Material housing | PA-усилен |