

Стоп-цилиндър DFST-32-20-DL-Y4-A-S-G2

Специф. Номер: 8093010

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Ход | 20 mm |
| Диаметър на бугалото | 32 mm |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи Shock absorber, adjustable, at front |
| Монтажна позиция | вертикално |
| Принцип на действие | двойнодействие |
| Конструкция | Бугален прът с лост |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Отчитане на позицията на превключващия лост | за индуктивни датчици |
| Осигуряване срещу превъртане/направляваща | Направляващ прът |
| Работно налягане | 2 ... 10 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на околната среда | 5 ... 60 °C |
| Дължина на демпфериране | 14 mm |
| Permissible impact force on the advanced piston rod | 1,000 N |
| Тегло на продукта | 750 g |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Пневматичен извод | G1/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material cover | Алуминиева отливка |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Алуминиева сплав |
| Material piston rod | високолегирана стомана, неръждаема |
| Material roll | Стомана |