



# Свързващ кабел NEBC-U7G10-EH-15-N-S-U5G9

Специф. Номер: 8093271  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2025. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

## Информационен лист

Белег	Стойност
Допълнителни функции	Hybrid cable
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Тегло на продукта	444 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	USB 3.0 type B micro
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	10
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	9
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	2x screws M2x0.4
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 2, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 2, технология на свързването	USB 3.0 type A
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	9
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	9
Електрическа връзка 2, тип на закрепването	Plug-in
обхват на работното напрежение DC	4.75 ... 5.25 V
Номинално работно напрежение DC	5 V
Натоварване на тока при 40°C	0.9 A
Дължина на кабела	15 m
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 20 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 10 mm
Диаметър на кабела	3.1 mm
Допуск в диаметъра на кабелите	± 0,2 mm
Клас на защита	IP20
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 50 °C
Температура на складиране	-40 ... 90 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	1
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Цвят на кабелната обвивка	черен
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Цвят на корпуса	сребърен