


# Аксиален модул EAMM-A-V32-42AB

Специф. Номер: 8094200

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                   | Стойност               |
|---|------------------------|
| номинална дължина                       | 36 mm                  |
| Монтажна позиция                        | по избор               |
| Макс. обороти                           | 10,000 1/min           |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B2-L         |
| Температура на складиране               | -25 ... 60 °C          |
| Относителна влажност на въздуха         | 0 - 95 %               |
| Клас на защита                          | IP40                   |
| Температура на околната среда           | -10 ... 60 °C          |
| Масов инерционен момент                 | 0.19 kgmm <sup>2</sup> |
| Пренесен момент                         | 1 Nm                   |
| Тегло на продукта                       | 130 g                  |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | V32                    |
| Интерфейсен код, входен мотор           | 42AB                   |
| Материал-забележка                      | RoHS konform           |