


# Паралелен кит-модул EAMM-U-45-V32-42AB-63

Специф. Номер: 8095613

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	45
Отстояние от центъра	63 mm
Монтажна позиция	по избор
Преводно число на редуктор	1:1
Макс. обороти	3,600 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	4.35 kgmm <sup>2</sup>
задвижващ момент при празен ход	0.05 Nm
Пренесен момент	1 Nm
Тегло на продукта	242 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	V32
Интерфейсен код, входен мотор	42AB
Материал-забележка	RoHS konform