


Line choke CAMF-C6-FD-C6-11A

Специф. Номер: 8096867

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Устойчивост на късо съединение	Ne
Натоварване на тока при 40°C	6 A
обхват на работното напрежение AC	0 ... 600 V
Nominal inductance	3.7 mH
Nominal inductance tolerance	10 %
Мрежова честота	50 ... 60 Hz
Изоляционно напрежение	4,000 V
Дименсиониране W x L x H	60 mm x 80 mm x 116 mm
Разрешение	ENEC с UL - Recognized (OL)
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-10 ... 40 °C
Клас на защита	IP00
Температура на околната среда	-10 ... 40 °C
Тегло на продукта	940 g
Тип на закрепване	Монтажна плоча, с резби
Материал-забележка	RoHS konform
Монтажна позиция	Хоризонтален
Електрическа връзка 1, функция	Захранване
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Шина
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Винтова клема
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	6
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	6
Electrical connection 1, conductor cross section	4 mm ²