


# Присъединителна плоча VABS-P16-10S-M5

Специф. Номер: 8097804

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	26 mm
Монтажна позиция	по избор
Специални функции	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
Макс. брой места за вентили	1
Работно налягане	0 ... 7 bar
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:3:4] инертен газ Air Oxygen Азот
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка Maximum particle size: 5 µm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 60 % некондензиращ
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	25 g
Тип на закрепване	с проходен отвор с вътрешна резба
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева сплав