


Connector VABD-B14-P1-N18

Специф. Номер: 8099629

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	26 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	1/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева сплав