


Съединител NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Специф. Номер: 8104286

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на контейнера	10
Конструкция	Tubing mounted via clamped connection права форма
Размер	Diameter 8 mm
Флуидна връзка	UNF1/4-28
Fluid connection 2	за шлаух с външен диаметър 3 mm
Среда	Течни медии Газообразни среди
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media
Operating pressure for entire temperature range	-0.075 ... 0.6 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.75 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-10.875 ... 87 psi
Температура на средата	0 ... 50 °C
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Принцип на уплътняване	твърд
Монтажна позиция	по избор
Номинален притегателен въртящ момент	15 Ncm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 15 %
Тегло на продукта	0.45 g
Материали, контактуващи със средата	PP
Material of threaded plug	PA-усилен
Материал-забележка	RoHS konform
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Инструкции за употреба	See application note (available on the Support Portal at festo.com)