

# dosing needle set VAVN-N-A1.6-12-60-V1-P10

Специф. Номер: 8104293

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на контейнера	10
Dosing needle outside diameter	1.6 mm
Length of dosing needle	60 mm
Nominal width of dosing needle	1.2 mm
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Флуидна връзка	Terminal connection
Среда	Течни медии Газообразни среди
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media Maximum particle size: 5 µm
Operating pressure MPa	0 ... 0.4 MPa
Работно налягане	0 ... 4 bar
Стандартен номинален дебит	18.15 l/min
Information on standard nominal flow rate	In case of a pressure drop of 1 -> 0 bar (gaseous media)
дебит Kv	0.034 m <sup>3</sup> /h
Information on flow rate Kv	For water as medium
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	4.2 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material of dosing needle	високолегирана стомана, неръждаема
Material number of dosing needle	1.4404
Материали, контактуващи със средата	високолегирана стомана, неръждаема