

Комплект игли за дозиране YAVN-N-A1.6-03-60-F-V-V1-P10

Номер на част: 8104298

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на опаковката	10
Външен диаметър на дозиращата игла	1.6 mm
Дължина на дозиращата игла	60 mm
Номинален диаметър игла за дозиране	0.3 mm
Изпълнение игла за дозиране	с фаска с конусност
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Връзка за флуиди	Клемна връзка
Флуид	Течни флуиди Газообразни флуиди
Указание за флуида	Съблюдаване на устойчивостта на материалите, които са в контакт с флуида максимален размер на частиците 5 µm
Работно налягане	0 MPa...0.4 MPa 0 бар...4 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1.31 l/min
Указание за стандартен номинален дебит	Bei einem Druckabfall von 1 -> 0 bar (gasförmige Medien)
Дебит Kv	0.003 m ³ /h
Указание за дебит Kv	За флуид вода
Температура на флуида	5 °C...60 °C
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	8.1 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал дозираща игла	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала игла за дозиране	1.4404
материали в контакт с флуида	високолегирана стомана, неръждаема