


Управляваща плоча DADG-FM-F9-VDE2

Специф. Номер: 8104802

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Работно налягане	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Nominal operating pressure	0.6 MPa
Номинално работно налягане	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Точка на кондензация под налягане 10°C под температурата на околната среда / температурата на средата Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Тегло на продукта	1,340 g
Пневматичен извод	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	EPDM NBR
Material threaded pin	високолегирана стомана, неръждаема
Material plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема