



Клема NECC-L8G5-C1

Номер на част: 8106756

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Кабелен извод	прав
Тегло на продукта	3.8 g
Размер на опаковката	1
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване L8
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	5
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	с включване
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Клема пружинна
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...300 V
Допустим ток при 40°C	8 A
Устойчивост на импулсно напрежение	1.6 kV
Екраниране	не
Номинално сечение на проводника	AWG28 - 16
Клас защита	IP20
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 °C...115 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	черен