

Бобина VACC-S18-120-K4-7-EX4ME

Специф. Номер: 8109390

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	48 V DC: 12 W
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ех-защита (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Отдел издаващ сертификати	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X
ATEX-Категория газ	II 2G
ATEX-Категория прах	II 2D
Ех-взриво защита газ	Ex eb mb IIC T4 Gb
Ех-взриво защита прах	Ex tb IIIC T120°C Db
Ех-температура на околната среда	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP66
Тегло на продукта	580 g
Електрически извод	Табло вход за кабели, резбован M20x1.5
Материал-забележка	RoHS konform