



Вертикална плоча изолираща налягането VMPA14-HS

Специф. Номер: 8110429

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| монтажна ширина | 10 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Пневматично вертикално свързване | Затворен за 1 |
| Работно налягане | 3 ... 8 bar |
| Стандартен номинален дебит на вентилиране | 103 l/min |
| Стандартен номинален дебит на обезвъздушаване | 213 l/min |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 240 g |
| вид на закрепване височина на свързване | като свързваща плоча като единична присъединителна плоча |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Алуминиева сплав PA-усилен |