

# Съединител NPQE-D-R12-Q16-P5

Специф. Номер: 8112934

FESTO



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                                   |
|---|--|
| Размер  | Стандарт                                   |
| Номинален размер                                | 10 mm                                      |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване       | Екраниране                                 |
| Монтажна позиция                                | по избор                                   |
| Конструкция                                     | права форма                                |
| Размер на контейнера                            | 5  |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип                          |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa                         |
| Работно налягане пълн температурен диапазон     | -0.95 ... 8 bar                            |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi                        |
| Работна среда                                   | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване    |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение           |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                         |
| Клас чисто помещение                            | ISO class 4                                |
| Температура на околната среда                   | -5 ... 60 °C                               |
| Тегло на продукта                               | 46.9 g                                     |
| Тип на закрепване                               | External hex A/F 24<br>Internal hex A/F 10 |
| Пневматичен извод 1                             | Външна резба R1/2                          |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух с външен диаметър 16 mm           |
| Цвят на освобождаващия пръстен                  | син  |
| Материал-забележка                              | RoHS konform                               |
| Material housing                                | Месинг никелиран                           |
| Material of threaded seal                       | PTFE                                       |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | Stainless steel                            |