

Съединител NPQE-D-G38F-Q10-P5

Специф. Номер: 8112997

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	8 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	права форма
Размер на контейнера	5
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас чисто помещение	ISO class 4
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Тегло на продукта	36.86 g
Тип на закрепване	External hex A/F 21
Пневматичен извод 1	вътрешна резба G3/8
Пневматичен извод 2	за шлах с външен диаметър 10 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Месинг никелиран
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	Stainless steel