

L-съединител NPQE-LH-R38-Q8-P5

Специф. Номер: 8113042

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 5 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Екраниране |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | L-shape |
| Размер на контейнера | 5 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa |
| Работно налягане пълн температурен диапазон | -0.95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Клас чисто помещение | ISO class 4 |
| Температура на околната среда | -5 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 41.8 g |
| Тип на закрепване | Hollow bolt with external hex |
| Пневматичен извод 1 | Външна резба R3/8 |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух с външен диаметър 8 mm |
| Цвят на освобождаващия пръстен | син |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Месинг никелиран PBT |
| Material of threaded seal | PTFE |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | Stainless steel |