

Y-съединител NPQE-Y-Q10-Q8-P10

Специф. Номер: 8113164

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 8.2 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Y-shape |
| Размер на контейнера | 10 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Клас чисто помещение | ISO class 4 |
| Температура на околната среда | -5 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 19.37 g |
| Пневматичен извод 1 | за шлаух с външен диаметър 10 mm |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух с външен диаметър 8 mm |
| Цвят на освобождаващия пръстен | син |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | Stainless steel |