

# Защитна скоба NRAP-QE-S-Q12-P10

Специф. Номер: 8113232

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Размер на контейнера	10
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Тегло на продукта	0.28 g
Пневматичен извод	за шлаух с външен диаметър 12 mm
Материал-забележка	RoHS konform