

Бобина VACC-S18-35-K4-2U-KS4ME

Специф. Номер: 8118315

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	110 V AC: 50/60 Hz, напрежение 3,5 VA 110 V DC: 3.5 W
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Отдел издаващ сертификати	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Ex-взриво защита газ	Ex e mb IIC T5, T6
Ex-взриво защита прах	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Ex-температура на околната среда	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP66
Тегло на продукта	580 g
Електрически извод	Табло вход за кабели, резбован M20x1.5
Материал-забележка	RoHS konform