

Бобина VACC-S18-120-K4-3U-KS4ME

Специф. Номер: 8118319

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Ne
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	230 V AC: 50/60 Hz, Напрежение 12 VA 230 V DC: 12 W
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Отдел издаващ сертификати	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Ех-взриво защита газ	Ex e mb IIC T4
Ех-взриво защита прах	Ex tD A21 IP66 T120°C
Ех-температура на околната среда	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP66
Тегло на продукта	580 g
Електрически извод	Табло вход за кабели, резбован M20x1.5
Материал-забележка	RoHS konform