

# Бобина VACC-S18-120-K4-1UF-KS4ME

Специф. Номер: 8118322

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                     | Стойност   |
|---|--|
| Тип на задействане                        | електрически   |
| Монтажна позиция                          | по избор   |
| Индикатор за превключена позиция          | Не   |
| Вътрешен предпазител                      | Защита със стопяем предпазител                       |
| Продължителност на включване              | 100 %  |
| Клас на изолацията                        | H  |
| Характеристика на бобината                | 24 V AC: 50/60 Hz, напрежение 12 VA<br>24 V DC: 12 W |
| Допустими колебания на напрежението       | -15 % / +10 %  |
| Сертификация за взривозащитеност извън ЕС | EPL Db (KR)<br>EPL Gb (KR)                           |
| Отдел издаващ сертификати                 | 22-AV4BO-0256X<br>22-AV4BO-0257X                     |
| Ex-взриво защита газ                      | Ex e mb IIC T4                                       |
| Ex-взриво защита прах                     | Ex tD A21 IP66 T120°C                                |
| Ex-температура на околната среда          | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                       |
| PWIS conformity                           | VDMA24364 zone III                                   |
| Клас на защита                            | IP66   |
| Тегло на продукта                         | 580 g  |
| Електрически извод                        | Табло вход за кабели, резбован M20x1.5               |
| Материал-забележка                        | RoHS konform   |